

LOCTITE**Momentiniai klijai, 20 g, Gamintojo ID: 496**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083352 496
GTIN	4100630496160
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematamai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms. Geriausiai tinka **metalams**. Palyginti su dyd. 401 šiek tiek tvirtesni ir mažiau atsparūs temperatūrai.

Pastaba:

Tiekiami ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	20 - 30 N/mm ²
Kietumas tempiant pagal	20 - 40 s
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 496
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Dinaminis klampumas	125 mPas

Laikymo temperatūra	2 °C
Pavojingumo klasė	9
Forma	skyst.
tinka medžiagoms	Metalas
tinka medžiagoms	iš plastiko
tinka medžiagoms	Elastomeras
Cheminė bazė	Metilo cianakrilatas
Tankis	1,09 g/cm ³
Temperatūros ribos	-40 - 80 °C
Spalva	skaidri
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	20 mėnuo
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai