

**Garant****VCGT 110302, Rūšis: HB7310****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261453 HB7310
GTIN	4045197671547
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VCGT 110302 HB7310 Kietlydinys: HB7310

Drožlialaužis: AM

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 350 - 600 m/min**Techninis aprašymas**

Drožlialaužis	AM
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Pjūvio gylis a <sub>p</sub>	0,1 - 4 mm
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui