



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M10



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 086472 M10 |
| GTIN | 2050001758019 |
| Produktų klasė | 08Y |

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------|
| Išorinis Ø žiedas B | 45 mm |
| Flanšo Ø Antdėklas C | 25 mm |
| Bendras aukštis F | 45 mm |
| Vidinis Ø žiedas A | 25 mm |
| Sriegio ilgis Veržlė E | 10 mm |
| Sriegio Ø | M10 |
| Svoris | 0,11 kg |

Duomenų lapai

| | |
|----------------------------|------------------|
| Sriegio ilgis | 17 mm |
| Matmuo D | 10 mm |
| Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 1 t |
| Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |