

Garant

ER įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 200, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300625 40
GTIN	4045197284990
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

GARANT –

- **Balansavimo kokybė G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Precizinė GARANT užveržimo veržlė tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min⁻¹), su danga, kuri užtikrina didesnę užveržimo jėgą ir mažesnę nusidėvėjimą.**
- **Su aušinimo anga.**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309449, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610: 40

Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580: 40

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	40
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610	40
Užspaudimo ribos	3 - 26 mm
Atsarginė veržlė HOLEX Nr. 309580	40
Išorinis Ø D	63 mm
Laikiklis	SK 50 A = 200
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308990 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309040 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309449 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309040 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309040 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308992 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308990 16
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309434 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309040 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309040 14
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309419 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308992 10
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309449 10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308990 20
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	309419 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309040 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308990 22
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308990 15
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309419 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309419 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308990 17
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308990 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308990 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309040 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 22 mm	308992 22
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50	308812 50
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309040 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308990 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309419 14
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309040 17
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309419 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	309040 26
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308990 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308992 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308990 19
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309419 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309040 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309040 6
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309449 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309040 16
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309419 16
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309449 5
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	309040 21
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309419 8
	309419 10

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309434 12

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 22 mm

309040 22

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309419 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm

309040 24

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

ER cangių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm

309320

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

308992 18

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

308990 18

ER spyruokliuojančių įvorių 23 dalių rinkinys, 4-26 mm

309028

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

ER užveržimo veržlė Skirta ER 40

309580 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm

308990 23

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309434 14

ER užveržimo veržlė High Speed Skirta ER 40

309610 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308990 10

ER užveržimo veržlės skirta HiRunER canginėms įspraustinėms Skirta ER 40

309617 40

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309449 14

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40

309680 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308990 11

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309449 16

308640 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308990 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 21 mm	308990 21
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309419 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309040 25
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309040 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308992 20
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309449 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309434 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309449 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309449 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	308992 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309040 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 26 mm	308990 26
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308990 4
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308990 6
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50	308810 50
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309040 11

ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu Skirta ER 40	309612 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308990 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 23 mm	309040 23
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309449 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 24 mm	308990 24
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309040 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309434 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308990 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309434 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309040 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308992 12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309419 6
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308700 50
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309434 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308992 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309449 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308992 14