

Garant**VC.T 110304, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261454 HB7020
GTIN	4045197699824
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui