

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui