

**VCGT 110301, Rūšis: SP4019****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261382 SP4019
GTIN	2050001939494
Produktų klasė	28D

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	UNI
Pastūma f	0,05 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,1 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 440 m/min
Drožlialaužis	62
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pjūvio gylis $a_p$	0,15 - 3 mm
Kietlydinys	SP4019
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui