

ER įspraustinių rinkinys, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300630 16
GTIN	4045197307910
Produktų klasė	37D

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Labai mažas radialinis mušimas $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Iki 40% didesnė užspaudimo jėga, nei reikalaujama pagal DIN.

Privalumai:

- Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas, saugus darbo procesas.
- Geresnė kokybė (kokybiškesnis paviršius, tikslesni detalės matmenys).
- Mažesni gamybos kaštai.

Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė su veržle (Nr. 300470 dyd.16, 25 arba 32), ER užveržimo raktas (Nr. 613300 dyd. 25 arba 309680 dyd. 32) ir ER spyruokliuojanti įvorė (Nr. 308901, 308941 arba 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.

Su plastikiniu lagaminu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 / 308830, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309434, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandarinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	16
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 1 mm	308920 1
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo \varnothing d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 10 mm	308920 10
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo \varnothing d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 3 mm	308920 3
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 2 mm	308920 2
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 8 mm	308920 8
ER cangė Nominalus užveržimo \varnothing d 5 mm	308920 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo \varnothing d 6 mm	309425 6
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo \varnothing d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER įspraustinė Forma ADB ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 16	300470 16