

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HU7310**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Produktų klasė	21G

Aprašymas

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HU7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM

Danga	be dangos
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui