

**Garant****VC.T 160404, Rūšis: HB7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nuolat
Pastūma $f$	0,05 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	AM
Pagrindinis naudojimas	N
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui