

**Garant****VC.T 160408, Rūšis: HB7310**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

### Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	AM
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 4 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pastūma f	0,05 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	350 - 600 m/min
Kietlydinys	HB7310
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui