

**Garant**
**ER mini įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300685 16
GTIN	4045197291813
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Cilindriniai laikikliai su Weldon kotu ir ER veržle.  
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

**Paskirtis:**

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

**Pastaba:**

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis L <sub>1</sub>	140 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
Užspaudimo ribos skirta ER cangėms	0,5 - 10 mm
Koto Ø d	20 mm
Išorinis Ø D	22 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309372 8
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309371 6
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 16	309650 16
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309403 7
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine	309164
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309370 7
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309381 20
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309402 6
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309381 12
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER cangių rinkinys HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui  
Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308922 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309403 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309403 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309445 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309445 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309404 8
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309372 6
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
ER spyruokliuojanti įvorė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309381 25
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmsu tarpine	309014
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309371 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309404 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309445 6
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309371 3
ER cangių rinkinys HPsu tarpine (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4

ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309445 2
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309445 3
ER cangė HPsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309372 4
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309403 9
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309403 4
ER cangių rinkinys HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER cangėsu tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mmsu tarpine ir purkštukais	309165
	309404 6

ER cangė sriegikliuisu tarpine ir purkštukais Nominalus  
užveržimo  $\varnothing$  d 6 mm

---