

**Garant**

**Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 7993, išorinė, dešininė, HB7010,  
Spindulys R: 0,4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271025 0,4
GTIN	4045197142535
Produktų klasė	21J

**Aprašymas****Tinka:**

GARANT gnybtiniai laikikliai (viduje/išorėje) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos plotis w	0,8 mm
Spindulys R	0,4 mm
t <sub>maks.</sub>	0,6 mm
Ašmenys	HM
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininiai
Kietlydinys	HB7010
Grioveliai pagal standartą	DIN 7993
Storis	3,6 mm

Plokštelės dydis I	16 mm
Atraminė plokštelė	Nr. 272604 dyd. S
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

## Priedai

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui  
Nuolydžio kampas S laipsniai

272604 S