

Garant**ER mini įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300685 20
GTIN	4045197291820
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Cilindriniai laikikliai su Weldon kotu ir ER veržle.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

Techninis aprašymas

Koto Ø d	25 mm
skirta ER cangėms	20 mm
L ₂	24 mm
Koto ilgis L ₁	140 mm
Užspaudimo ribos	1 - 13 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308930 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308930 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308911 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308930 4
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 20	309650 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308916 3
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309406 6
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308911 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308930 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308930 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308911 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308930 1
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309406 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308911 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308930 10
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309200
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308916 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308911 2
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308916 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308916 12

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308911 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308930 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308911 13
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308916 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308911 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308930 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308911 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308930 8
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308916 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308916 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308930 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308911 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308911 8
ER cangių 7 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsu tarpine	309018
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308916 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308930 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308916 5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309406 10
ER cangių 12 dalių rinkinys, 2-13 mm	309016
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308911 12
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309406 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308930 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308911 7
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308916 9
ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309406 8

ER cangė sriegikliuisu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9
mm

309406 9