


**Garant****Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HB7125, Vijų skaičius / colyje: 14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270827 14
GTIN	4045197463180
Produktų klasė	21J

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	14
Ašmenys	HM
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Paskirtis	dešininis
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis
Kietlydinys	HB7125
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSP-LH

Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
nepatraukiamas	tinka		
nereguliarus	tinka		
pertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		