

Garant

**Dalinio profilio plokštelė, skirta DIN 7993, išorinė, dešininė, HB7010,
Spindulys R: 0,9mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 271025 0,9 |
| GTIN | 4045197142559 |
| Produktų klasė | 21J |

Aprašymas**Tinka:**

GARANT gnybtiniai laikikliai (viduje/išorėje) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|------------|
| Pjovimo briaunos plotis w | 1,8 mm |
| $t_{maks.}$ | 1,1 mm |
| Spindulys R | 0,9 mm |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas | dešininiai |
| Kietlydinys | HB7010 |
| Grioveliai pagal standartą | DIN 7993 |
| Storis | 3,6 mm |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Plokštelės dydis I | 16 mm |
| Atraminė plokštelė | Nr. 272604 dyd. S |
| Produkto rūšis | Griovelio įpjovimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 250 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 180 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 130 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | 40 m/min | H |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | ribotai tinka | 50 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 130 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 150 m/min | N |
| nepertraukiamas | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |

Priedai

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliui
Nuolydžio kampas S laipsniai

272604 S