

**ARIANA****Žarnų sistema 1/2 colio, Tipas: SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084420 SET
GTIN	4037728390010
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 28 litrai/min. (1/2 colio), didžiausias išorinis Ø 26 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

2 žarnų moduliai po 15 cm (= 30 cm); 3 apvalūs purkštukai, kurių vidinis Ø = 6,4 / 9,5 / 12,7 mm; 1 plokščias purkštukas 35 mm pločio; 1 srieginė jungtis 3/8 colio (Ø 16,7 mm); 1 srieginė jungtis 1/2 colio (Ø 20,7 mm)

**Pastaba:**

3/8 colio – modelis pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------