

Garant

Dalinio profilio plokštelė, pagal DIN 472 vidinė, dešininė, HB7010, Griovelio plotis m (H13): 0,9mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271015 0,9
GTIN	4045197463241
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Tinka:**

GARANT gnybtiniai laikikliai (išoriniai/vidiniai) Nr. 271997 - 272172, skirti plokštės dydžiui 16 arba 9,3.

Techninis aprašymas

fiksavimo žiedams DIN 471 / 472, žiedo storis	0,8 mm
$t_{maks.}$	1,3 mm
Pjovimo briaunos plotis w	0,99 mm
Griovelio plotis m (H13)	0,9 mm
Ašmenys	HM
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininiai
Kietlydinys	HB7010
Grioveliai pagal standartą	DIN 472

Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis I	16 mm
Atraminė plokštelė	Nr. 272624 dyd. S
Produkto rūšis	Griovelio įpjovimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepatraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Atraminė plokštelė ištekimo įrankių laikikliui Nuolydžio kampas S laipsniai

272624 S