

Kampinio atsuktuvo antgalis, Tipas: OSD2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 073920 OSD2 |
| GTIN | 4002395369799 |
| Produktų klasė | 07A |

Aprašymas

Modelis:

Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampe dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo jūne sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį. Kampinio atsuktuvo / grąžto antgalis puikiai tinka sukimui net ir siaurose bei sunkiai pasiekiamose vietose.

1/4 colio magnetinis šešiabriaunis tvirtinimas tinka visiems standartiniams antgaliams 25 mm (C 6,3) ir kūginis tvirtinimas (E 6,3), su antgalių užfiksavimu.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------------------|
| maksimalus sukimo momentas | 40 Nm |
| Tipas | OSD2 |
| Produkto rūšis | Suktuvo tvirtinimas |