



Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, SK 40 A = 100, Tipas CP skirtas ER: 11M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300688 11M
GTIN	2050001703224
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su RFID/Balluffchip anga.
- Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 μm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
- HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnę stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifluoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktinai CENTRO P -> nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr. 309666 – 309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

Tiekimo sudėtis:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309419

(ne Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktai HDC Nr. 309745; 309756.

Pastaba:

- Tvirtinamas tik nominalusis \varnothing iki koto \varnothing tolerancijos h10.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvove.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo ribos	1 - 7 mm
Tipas CP skirtas ER	11M
Išorinis \varnothing D	16 mm
Forma	ADB
Serija	Centro P
Užspaudimo \varnothing D ₁	1-7 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 6 μm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER užveržimo veržlė CENTRO Pstandartinė Tipas CP skirtas ER 40	309655 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309368 5
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 11M	309756 11M
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309368 1
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
CP ritininis raktas Tipas 11M	309754 11M
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309368 6
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309368 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309368 3
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40

ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309369 4
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309369 6
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309368 2
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309369 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309368 7
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309369 3
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309399 4
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309399 6
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309399 2,8