

Garant**Dalinio profilio plokštelė, 30°, išorinė, dešininė, HB7010, Žingsnis: 2mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	270850 2
GTIN	4045197368218
Produktų klasė	21J

Aprašymas

Modelis:

- **Maksimaliai patvarios pjovimo briaunos, nes keičiamoji pjovimo plokštelė tvirta ir neigiama.**
- **Optimizuota universali drožlialaužio griovelio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Didžiausią pakartojimo tikslumą užtikrina precizinis sukepinimas ir nušlifavimas.**

Pusinio profilio – pjauna visą profilį ir nuima užvartas nuo sriegio šonų viršūnių. Išoriniai ir vidiniai Ø kartu **nepjaunami**.

- **Tinka kitų gamintojų plokštelėms, kurių dydis:**

Dyd. 16 (L), 3 pjovimo briaunos: 3/8 colio (IC).

Pusinio profilio plokštelė išoriniams sriegiams pagal DIN 103, tolerancijos klasė: **7e**.

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Sriegio žingsnis	2 mm
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	išorin.

Keičiamųjų plokštelių profilis	Pusiau profiliuotas
Kietlydinys	HB7010
Tolerancijos klasė	DIN 103 7e
Sriegio tipas	TR
Sriegio tipas	TR-LH
Profilio kampas	30 laipsniai
Storis	3,6 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

