



## Kilpinė veržlė, Sriegio Ø: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086477 M10
GTIN	2050001758125
Produktų klasė	08Y

### Aprašymas

**Modelis:**

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

**Pastaba:**

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

**SF 4:1 = saugos koeficientas 4.**

### Techninis aprašymas

Sriegio Ø	M10
Sriegio ilgis Veržlė E	10 mm
Išorinis Ø žiedas B	45 mm
Bendras aukštis F	45 mm
Vidinis Ø žiedas A	25 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	25 mm
Svoris	0,11 kg

## Duomenų lapai

Matmuo D	10 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	1 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas