



Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, SK 40 A = 70, Tipas CP skirtas ER: 16AD



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300687 16AD
GTIN	2050001734266
Produktų klasė	33F

Aprašymas

Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.
- Radialinio mušimo ir tvirtinimo tikslumas 3 μm esant (3×D, maksimaliai 50 mm).
- Didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktina ir nesandari su užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari su užveržimo veržle CP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo žiedais Nr.309666 – 309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti!).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Be užveržimo veržlės ir sandarinimo žiedų.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309378 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309418 (ne Horex), ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668. Ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756.

Pastaba:

- Įspraustinėje CP užspaudžiamas tik nominalus Ø iki koto Ø, tolerancija h10.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Pjovimo technika: HSC

Forma: AD
 Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm
 Išorinis Ø D: 30 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Tipas CP skirtas ER	16AD
Išorinis Ø D	30 mm
Forma	AD
Serija	Centro P
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309402 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309370 5
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309371 5
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
	308812 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm

309404 3,5

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309404 8

CP ritininis raktas Tipas 16

309754 16

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309371 6

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309371 10

ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

309371 3

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308802 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

309402 6

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309370 7

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309402 4,5

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308720 40

CP ritininis raktas Tipas 16MS

309754 16MS

CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16

309756 16

ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309370 6
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309402 8
CP ritininis raktas Tipas 16C	309754 16C
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309371 4
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309370 3
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309402 9
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16MS	309756 16MS
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309370 10
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė Tipas CP skirtas ER 40	309655 40
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16C	309756 16C
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309404 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309371 7
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309371 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309370 9
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309402 4
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309370 4
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309370 8
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309370 2
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
ER spyruokliuojanti įvorė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309370 1
ER spyruokliuojanti įvorė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309371 9
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
	308740 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309404 7

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40