

Garant**Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HB7010, Vijų skaičius / colyje: 28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	270820 28
GTIN	4045197370686
Produktų klasė	21J

Aprašymas**Modelis:**

- **Maksimaliai patvarios pjovimo briaunos, nes keičiamoji pjovimo plokštelė tvirta ir neigiamą.**
- **Optimizuota universali drožlialaužio griovelio geometrija praplečia panaudojimo ribas.**
- **Didžiausią pakartojimo tikslumą užtikrina precizinis sukepinimas ir nušlifavimas.**
- **Tinka kitų gamintojų plokštelėms, kurių dydis:**

Dyd. 9,3 (L), 2 pjovimo briaunos: 5 mm (IC).**Pilno profilio plokštelė 55°** vidiniams sriegiams pagal standartą B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, tolerancijos klasė Medium Class A. Kartu išpjaunamas vidinis Ø.**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HM
Paskirtis	dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis	Pilnas profilis

Kietlydinys	HB7010
Sriegio tipas	BSW
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	BSW-LH
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSP-LH
Sriegio tipas	G-LH
Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	2,42 mm
Plokštelės dydis I	9,3 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	250 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	180 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	40 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	100 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	tinka	130 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	150 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

sausasis

ribotai tinka