

## ER įspraustinių rinkinys, SK 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300630 32
GTIN	4045197307927
Produktų klasė	37D

### Aprašymas

#### Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Labai mažas radialinis mušimas  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Iki 40% didesnė užspaudimo jėga, nei reikalaujama pagal DIN.

#### Privalumai:

- Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas, saugus darbo procesas.
- Geresnė kokybė (kokybiškesnis paviršius, tikslesni detalės matmenys).
- Mažesni gamybos kaštai.

#### Tiekimo sudėtis:

ER įspraustinė su veržle (Nr. 300470 dyd.16, 25 arba 32), ER užveržimo raktas (Nr. 613300 dyd. 25 arba 309680 dyd. 32) ir ER spyruokliuojanti įvorė (Nr. 308901, 308941 arba 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.

Su plastikiniu lagaminu.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 / 308830, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangės Nr. 308901 – 309434, ER užveržimo veržlė Nr. 309615 (sandinimo žiedui), sandarinimo žiedai Nr. 309625 – 309645 (skirti Nr. 309615).

## Techninis aprašymas

skirta ER cangėms	32
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309000 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309000 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309000 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309432 9
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8

ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309432 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER įspraustinė Forma ADB ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui 32	300470 32