

Garant
ER mini įvorių laikiklis cilindrinis, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300685 11
GTIN	4045197291806
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Cilindriniai laikikliai su Weldon kotu ir ER veržle.
Kiauroji kiaurymė vidiniam aušinimui.

Paskirtis:

Weldon arba įspraustinių prailginimui.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo raktai Nr. 309680 – 309740.

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308878 – 309434, atsarginės ER veržlės Nr. 309580, 309650.

Pastaba:

Netinka karštojo užspaudimo operacijoms.

Techninis aprašymas

L ₂	19 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
Koto Ø d	16 mm
Koto ilgis L ₁	150 mm
skirta ER cangėms	11 mm
Išorinis Ø D	16 mm
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm

Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309369 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309368 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308881 1
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308882 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308881 3
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309368 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308881 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309369 3
ER cangių 13 dalių rinkinys, 1-7 mm	309010
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308918 2
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309368 5
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308882 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308918 4
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309369 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309368 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308918 5
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	309368 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308881 2
ER cangė HPsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309369 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308918 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308918 1
ER cangių 7 dalių rinkinys, 1-7 mm	309155

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308918 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308918 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308882 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308881 7
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309368 4
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	309368 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308881 6
ER cangėsu tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308882 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308881 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER mini užveržimo veržlė Skirta ER 11	309650 11
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309399 6
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER cangė sriegikliui Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309399 4