



## Precizinė ER įspraustinė CENTRO P, SK 40 A = 100, Tipas CP skirtas ER: 25AD



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	300688 25AD
GTIN	2050001734273
Produktų klasė	33F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Vidinis ir išorinis kūgis nušlifluotas su RFID/Balluffchip anga.
- Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 μm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
- HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnę stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifluoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
- Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
- Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
- Pasirinktinai CENTRO P -> nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr. 309666 – 309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

#### Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

#### Tiekimo sudėtis:

##### Be tvirtinimo veržlės.

##### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368 – 309381 ir sriegikliams Nr. 309402 – 309419

(ne Horex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666 – 309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktai HDC Nr. 309745; 309756.

**Pastaba:**

- **Tvirtinamas tik nominalusis  $\varnothing$  iki koto  $\varnothing$  tolerancijos h10.**
- **Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvove.**

Pjovimo technika: HSC

Forma: AD

Užspaudimo ribos: 2 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis  $\varnothing$  D: 40 mm

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo ribos	2 - 16 mm
Tipas CP skirtas ER	25AD
Išorinis $\varnothing$ D	40 mm
Forma	AD
Serija	Centro P
Užspaudimo $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 6 μm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	įspraustinė

## Priedai

ER cangė HP Nominalus užveržimo $\varnothing$ d 3 mm	309373 3
	308806 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309413 8

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308640 40

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309374 15

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309374 8

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309413 10

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309413 9

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309374 11

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309373 7

ER užveržimo veržlė CENTRO P standartinė Tipas CP skirtas ER 40

309655 40

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309373 8

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309409 7

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309374 5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309373 4

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

309373 5

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309409 10

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309375 14

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309409 8
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 25	309756 25
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309373 6
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309374 10
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309373 12
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309409 12
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309375 6
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309409 9
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309374 13
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309409 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309374 16
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309374 3
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309374 6
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309375 10

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309413 7
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309409 6
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309373 10
ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309409 14
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309374 9
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309373 11
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309374 14
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309413 12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309373 16
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309413 14
ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309375 8
ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309413 6
	308650 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309413 4,5

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309374 12

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 13 mm

309373 13

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

309373 2

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

309375 12

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309374 7

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

CP ritininis raktas Tipas 25

309754 25

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308795 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309409 11

ER cangė HP su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

309374 4

ER cangė sriegikliui su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm

309409 4,5

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

309373 14

ER cangė sriegikliui su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309413 11

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309373 9

ER cangė HP Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

309373 15

ER cangė HP su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo  
Ø d 4 mm

309375 4