

Garant
OZ įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, Užspaudimo ribos: 2-16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu. Didesnė užspaudimo jėga ir mažesnis radialinis mušimas.

GARANT –

Su RFID / Balluffchip anga. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui OZ tipo įvorėse pagal DIN 6388 formas A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820– 308835, OZ spyruokliuojančios įvorės Nr. 309540 – 309565, kablins raktas Nr. 628400.

Techninis aprašymas

Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670	2 - 16
tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	40 / 42
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užspaudimo ribos	2 - 16 mm
Išorinis Ø D	43 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d$ 4 mm	309540 4
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d$ 15 mm	309540 15
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d$ 16 mm	309540 16
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309540 10
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 8 mm	309540 8
Kablinis raktassu nosele Išoriniam veržlių Ø 40/42 mm	628400 40/42
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 7 mm	309540 7
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 6 mm	309540 6
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 5 mm	309540 5
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 12 mm	309540 12
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 13 mm	309540 13
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 11 mm	309540 11
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 9 mm	309540 9
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 14 mm	309540 14
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40