



Kilpinis varžtas, Sriegio Ø: M16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086472 M16
GTIN	2050001741776
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø žiedas B	63 mm
Sriegio ilgis Veržlė E	14 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	35 mm
Vidinis Ø žiedas A	35 mm
Svoris	0,31 kg
Bendras aukštis F	62 mm
Sriegio Ø	M16

Duomenų lapai

Sriegio ilgis	27 mm
Matmuo D	14 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	4 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas