

LOCTITE**Poliolefino klėjai, 20 g, Gamintojo ID: 406**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083362 406
GTIN	4058093008928
Produktų klasė	04L

Aprašymas

Paskirtis:

Sunkiai kimbantiems plastikams, pvz.: polietilenui PE, polipropilenui PP, politetrafluoretilenui PTFE, Santoprene ir kitiems termoplastiniams elastomerams. Kad geriau kibtu, kljuojamas vietas prieš tai padenkite gruntu Primer 770.

Tiekimo sudėtis:

Poliolefino klėjai 406.

Techninis aprašymas

Atsparumas šlyčiai	15,5 N/mm ²
Gamintojo pavadinimas	LOCTITE 406
Kietumas tempiant pagal	2 - 10 s
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS07: šauktukas
Dinaminis klampumas	20 mPas
Laikymo temperatūra	2 - 8 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	20 mėnuo

Tankis	1,1 g/cm ³
Temperatūros ribos	-40 °C
Spalva	skaidri
Cheminė bazė	Etilo ciano akrilatas
Pavojingumo klasė	9
Forma	skyst.
tinka medžiagoms	PE
tinka medžiagoms	PP
tinka medžiagoms	Elastomeras
Užpildymo kiekis	20 ml
maksimalūs tarpo matmenys	0,15 mm
Produkto pavadinimo požymis	20 g
Produkto rūšis	Momentiniai klijai