

**Garant**
**OZ įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 70, Užspaudimo ribos: 2-25mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

**Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu.** Didesnė užspaudimo jėga ir mažesnis radialinis mušimas.

**GARANT –**

Su RFID / Balluffchip anga. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!). Subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui OZ tipo įvorėse pagal DIN 6388 formas A ir B.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820– 308835, OZ spyruokliuojančios įvorės Nr. 309540 – 309565, kablins raktas Nr. 628400.

**Techninis aprašymas**

tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	58 / 62
Užspaudimo ribos	2 - 25 mm
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670	2 - 25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Išorinis Ø D	60 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	2-25 mm
Laikiklis	SK 40 A = 70
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių $\varnothing 58/62$ mm	628400 58/62
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d 6$ mm	309550 6
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d 18$ mm	309550 18
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d 12$ mm	309550 12
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d 10$ mm	309550 10
OZ cangės Nominalusis užveržimo $\varnothing d 25$ mm	309550 25
	308795 40

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 24 mm	309550 24
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 23 mm	309550 23
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 4 mm	309550 4
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 5 mm	309550 5
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 13 mm	309550 13
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 19 mm	309550 19
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 7 mm	309550 7
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 15 mm	309550 15
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 17 mm	309550 17
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 11 mm	309550 11

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 16 mm	309550 16
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 14 mm	309550 14
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 8 mm	309550 8
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 21 mm	309550 21
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 9 mm	309550 9
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 22 mm	309550 22
OZ cangės Nominalusis užveržimo Ø d 20 mm	309550 20
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40