

**Garant****Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40, trumpa, Virbo  
Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300835 32
GTIN	4045197285126
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT** – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	38 mm

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	24 mm
Išorinis Ø D	58 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
	308625 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308700 40

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309870 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309840 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309870 32

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309860 40

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309860 32

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308790 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40