

HOLEX®
Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 16 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 300840 16 |
| GTIN | 4045197145369 |
| Produktų klasė | 32A |

Aprašas
Aprašymas:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.: DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600; 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308810 – 308830, specialus raktas Nr. 309840.

Norma: DIN 6358

Laikiklio norma: DIN 69871

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Forma: A

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6 μm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 55 mm

Išorinis Ø D: 32 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₃ su tvirtinimo žiedu: 17 mm

Užmaunamos frezos ilgis L₄: 27 mm

Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860: 16

Atsarginis tvirtinimo žiedas 309870: 16

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm |
| tinkamas specialus raktas 309840 | 16 |
| Atsarginis frezų priveržimo varžtas 309860 | 16 |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu | 17 mm |
| Virbo Ø d ₁ | 16 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 27 mm |
| Atsarginis tvirtinimo žiedas 309870 | 16 |
| Išorinis Ø D | 32 mm |
| Laikiklis | SK 40, trumpa |
| Norma | DIN 6358 |
| Laikiklio norma | DIN 69871 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm |
| Pjovimo technika | HPC |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308765 40 |
| Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308820 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308620 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 | 308802 40 |
| Frezos užveržimo varžtas Įspraustinės kakliuko Ø 40 mm | 309860 40 |
| | 308700 40 |

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Frezos užveržimo varžtas Įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309860 16

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 16 mm

309840 16

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN
69872 tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308810 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308600 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40

Užveržimo raktas Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 SK

308830 40

Specialus raktas Įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309840 40

Užtraukimo varžtas Mazak, sandarus, forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

308670 40M

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme
sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40

Užtraukimo varžtas sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

| | |
|--|-----------|
| Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm | 309870 40 |
| Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 16 mm | 309870 16 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308795 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308605 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308640 40 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308720 40 |
| Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308801 40 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 | 308790 40 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40 SK | 308812 40 |