

HOLEX**Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, SK 40, Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300775 20
GTIN	4045197550866
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniais guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinėmis tvirtinimais.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai Nr. 308600 – 308806.

Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309566 – 309570.

Techninis aprašymas

tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	52 / 55
Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	52 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo jėga iki	500 Nm

Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309570 16
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309570 18
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309566 10
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309566 16
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309566 6
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309570 12
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309570 6
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309570 10
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309566 12

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309570 20
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309570 25
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309566 8
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309570 8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40