



Kilpinė veržlė, Sriegio Ø: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086477 M12
GTIN	2050001741813
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Techninis aprašymas

Bendras aukštis F	62 mm
Vidinis Ø žiedas A	35 mm
Flanšo Ø Antdėklas C	35 mm
Išorinis Ø žiedas B	63 mm
Svoris	0,27 kg
Sriegio Ø	M12
Sriegio ilgis Veržlė E	14 mm

Duomenų lapai

Matmuo D	14 mm
Keliamoji galia WLL SF 4:1	1,6 t
Produkto rūšis	Kilpinis varžtas