

HOLEX**Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, SK 40, Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300775 32
GTIN	4045197546982
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniais guoliais užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikoroziine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniais kotais tvirtinimui.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai Nr. 308600 – 308806.

Spyruokliuojančios įvorės Nr. 309566 – 309570.

Techninis aprašymas

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	66 mm
tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	68 / 75
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Užspaudimo jėga iki	900 Nm

Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarūs, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309570 6
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 45°sandarūs Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309570 10
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarūs tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309570 16
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309570 25
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309570 20
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309570 18
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309570 8
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309570 12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308620 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40