


Garant
Sriegimo plokštelių rinkinys, dydis 16, HB7010, Tipas: IR

Užsakymo data

Užsakymo numeris	271900 IR
GTIN	4045197370976
Produktų klasė	21J

Aprašymas
Turinys:

Pilnas profilis, metrinis 60°: Nr. 270756 dyd. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Dalinis profilis, metrinis 60°: Nr. 270792 dyd. 0,5-1,5; 1,75-3

Visas profilis, BSW 55°: Nr. 270824 dyd. 14; 11

Sriegio tipas: M

Sriegio tipas: M-LH

Sriegio tipas: MF

Sriegio tipas: G

Sriegio tipas: BSW

Sriegio tipas: MF-LH

Apdirbimo kryptis: dešininė

Techninis aprašymas

Apdirbimo kryptis	dešininė
Ašmenys	HM
Sriegio tipas	M
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio tipas	MF
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSW

Sriegio tipas	MF-LH
Sriegio tipas	G-LH
Sriegio tipas	BSW-LH
Kietlydinys	HB7010
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Priedai

Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 1 mm	270756 1
Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė Vijų skaičius / colyje 14	270824 14
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 1,5 mm	270756 1,5
Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė Vijų skaičius / colyje 11	270824 11
Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 2 mm	270756 2
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 3 mm	270756 3
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 1,75 mm	270756 1,75
Pilno profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 2,5 mm	270756 2,5
Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė Žingsnis 1,75-3 mm	270792 1,75-3