

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 25/11 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Su vidiniu aušinimu.**

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4
Plokštelės dydis	11 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	13 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	7,3 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Nuolydžio kampas	1,5 laipsniai
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

**Priedai**

Užveržimo varžtas Tipas 4	279810 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500