

Garant

Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 2,5°, dešininis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 44/9,3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su fiksuotu nuolydžio kampu.

Pastaba:

Iškyšos ilgis reguliuojamas nuo 8 mm iki 44 mm.

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 7
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Vidinis aušinimas	ne
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Nuolydžio kampas	2,5 laipsniai
Paskirtis	dešininis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX5

674248 TX5

Užveržimo varžtas Tipas 7

279810 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200