

**Garant****Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 55, Virbo Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300930 40
GTIN	4045197285386
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT** – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis žiedas Nr. 309870	40
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	55 mm

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	41 mm
Išorinis Ø D	70 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
	308720 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309860 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309860 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 50

308830 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms  
su BT kūgiu 50

308600 50