

Garant**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 130, Virbo Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300985 40
GTIN	4045197285485
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Virbo Ø d ₁	40 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	41 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	40

Užmaunamos frezos ilgis L_3 su tvirtinimo žiedu	27 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Išorinis $\varnothing D$	70 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40
Užspaudimo $\varnothing D_1$	40 mm
Laikiklis	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 50 mm	309860 50
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko \varnothing 40 mm	309870 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko \varnothing 50 mm	309840 50
Specialus raktas įspraustinės kakliuko \varnothing 40 mm	309840 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko \varnothing 40 mm	309860 40
	308790 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50