


Garant**Eco tekinimo įrankių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslūs purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokšte 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	16 mm
Koto dydis	16 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	279810 2
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	272610 1,5
Galvutės ilgis L_1	27 mm
Bendras ilgis L	74 mm
Serija	Eco

Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/271992-16/16>