

Garant**Sriegimo peilis, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 32/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	272606 1,5
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 3
Galvutės ilgis L ₁	36 mm
Koto dydis	32 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 2
Bendras ilgis L	175 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Atraminė plokštelė, skirta tekinimo įrankių laikikliuiER Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272606 1,5
Užveržimo varžtas Tipas 3	279810 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Varžtas atraminei plokštei Tipas 2	279824 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500