

**Garant****Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 130, Virbo Ø d1: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300885 16
GTIN	4045197285195
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT** – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	16
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	27 mm

Virbo $\varnothing d_1$	16 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	16
Išorinis $\varnothing D$	32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	16
Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

## Priedai

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing$ 40 mm	309840 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymes sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko $\varnothing$ 16 mm	309860 16
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko $\varnothing$ 40 mm	309870 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtasMazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309870 16
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 16 mm	309840 16
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309860 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo  
įspraustinėms su BT kūgiu 40

308760 40