

Garant

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 200, Virbo Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300910 22
GTIN	4045197285300
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
- Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	19 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	31 mm

Virbo $\varnothing d_1$	22 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Išorinis $\varnothing D$	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo $\varnothing D_1$	22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko \varnothing 22 mm	309870 22
Specialus raktas įspraustinės kakliuko \varnothing 22 mm	309840 22
	308830 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22

Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgju 40	308790 40