

**Garant**

**Sriegimo peilis su fiksuotu nuolydžio kampu 1,5°, kairinis, Darbinės dalies ilgis / plokštelių dydis L: 40/16mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 272142 40/16  |
| GTIN             | 4045197431110 |
| Produktų klasė   | 21W           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Su fiksuotu nuolydžio kampu.**

**Su vidiniu aušinimu.**

**Techninis aprašymas**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plokštelės dydis                            | 16 mm                |
| Keičiamų plokštelių varžtas                 | 279810 5             |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$ | 20 mm                |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$                 | 11,5 mm              |
| Bendras ilgis L                             | 180 mm               |
| Vidinis aušinimas                           | taip                 |
| Koto $\varnothing D_s$                      | 20 mm                |
| Nuolydžio kampas                            | 1,5 laipsniai        |
| Paskirtis                                   | kairinis             |
| Produkto rūšis                              | Ištekinimo laikiklis |

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX10

674248 TX10

Užveržimo varžtas Tipas 5

279810 5

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm

659957 200