

Garant

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 40 A = 130, Virbo Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300885 22
GTIN	4045197285201
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
- Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	19 mm
Virbo Ø d ₁	22 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	31 mm
Atsarginis žiedas Nr. 309870	22
Išorinis Ø D	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	SK 40 A = 130
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309870 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
	308650 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm 309860 22

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308795 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308615 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308760 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308605 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308625 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308806 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308765 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308660 40

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308600 40

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm 309870 22

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiam laikikliams 40 308830 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308620 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308802 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308790 40

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm 309840 40

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 308700 40

308670 40M

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm

309840 22

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40