

Garant**Sriegimo peilis, kairinis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Tiekimo sudėtis:
Su atramine plokštele 1,5°.

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	279810 2
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
= atraminė plokštelė 1,5°	272610 1,5
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Koto dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	20 mm
Bendras ilgis L	97 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Atraminė plokštė tekinimo laikikliams ir gręžimo strypams EL/IR Nuolydžio kampas 1,5 laipsniai	272610 1,5
Užveržimo varžtas	272500
Užveržimo varžtas Tipas 2	279810 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	279824 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500