

**Garant****Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 160, Virbo Ø d1: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300990 27
GTIN	4045197285515
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

**GARANT** – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

**Paskirtis:**

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

**Pastaba:**

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	33 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>3</sub> su tvirtinimo žiedu	21 mm

Atsarginis žiedas Nr. 309870	27
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Išorinis Ø D	48 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Laikiklis	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įsraustinė

## Priedai

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Užtraukimo varžtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Tvirtinimo žiedas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309870 27
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309840 50
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 27 mm	309860 27
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308650 50