

Garant**Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB, SK 50 A = 200, Virbo
Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301010 40 |
| GTIN | 4045197285584 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT – tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 |
| Užmaunamos frezos ilgis L ₄ | 41 mm |
| Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 40 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Užmaunamos frezos ilgis L_3 su tvirtinimo žiedu | 27 mm |
| Virbo $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| Išorinis $\varnothing D$ | 70 mm |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 40 mm |
| Laikiklis | SK 50 A = 200 |
| Norma | DIN 6358 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 μm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing 40$ mm | 309840 40 |
| Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308600 50 |
| Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko $\varnothing 40$ mm | 309860 40 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7s sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308615 50 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308610 50 |
| Specialus raktas įspraustinės kakliuko $\varnothing 50$ mm | 309840 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308660 50 |

| | |
|---|-----------|
| Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308640 50 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308650 50 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308720 50 |
| Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm | 309860 50 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308760 50 |
| Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm | 309870 40 |
| Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308620 50 |
| Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308740 50 |
| Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308605 50 |